

SPEED CRYL®

EXTERIOR PAINT



**GOOD ADHESION
& HIDING**

**PROVIDES A MILDEW
RESISTANT COATING**

100% ACRYLIC LATEX

**APPLICATION DOWN
TO 35°F (2°C)**

FEATURES & BENEFITS

- Good adhesion provides resistance to chipping, peeling, and blistering
- Application in temperatures as low as 35°F (2°C) extends the painting season
- 100% acrylic latex formulation results in excellent longevity and overall durability

CONFORMANCE STANDARDS

50 g/L VOC compliant in all regulated areas nationwide.

Speed Cryl is a professional quality, 100% acrylic exterior latex that provides an economical option with good adhesion, hiding, and coverage on a variety of exterior substrates. It is specifically formulated to meet the professional application needs of high volume new home, multi-family, commercial and large repaint projects. It offers a full body feel and provides a good balance of build capabilities and sag resistance for spray, brush, or roll application. *Speed Cryl* can be applied down to 35°F (2°C) and provides a mildew resistant coating on many surfaces.

PPG SPEED CRYL FORMULA FEATURES

	HIDE	BLISTER RESISTANCE	DIRT PICKUP RESISTANCE	ADHESION	LEVELING
<i>SPEED CRYL</i>	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
LEADING STORE COMPETITOR	★★★★☆	★★★★★	☆☆☆☆☆	★★★★☆	★★★★☆
LEADING DEALER COMPETITOR	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆

*Results are from internal and external testing and may vary slightly.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Buena adhesión proporciona resistencia al astillado, pelado y formación de ampollas
- La aplicación en temperaturas tan bajas como 2°C (35°F) extiende la temporada de pintura
- La formulación de látex 100% acrílico da como resultado una excelente longevidad y durabilidad general

ESTÁNDARES DE CONFORMIDAD

<50 g/l Cumple con los COV en todas las áreas reguladas a nivel nacional.

Speed Cryl es un látex exterior de calidad profesional, 100% acrílico, que ofrece una opción económica con buena adhesión, ocultamiento y cobertura en una variedad de sustratos exteriores. Está específicamente formulado para satisfacer las necesidades de aplicación profesional de proyectos de alto volumen de viviendas nuevas, multifamiliares, comerciales y de repintado de grandes superficies. Ofrece una sensación de cuerpo completo y proporciona un buen equilibrio entre las capacidades de construcción y la resistencia al descuelgue para la aplicación con pistola, brocha o rodillo. *Speed Cryl* se puede aplicar a una temperatura de hasta 2°C (35°F) y proporciona un revestimiento resistente al moho en muchas superficies.

PPG SPEED CRYL CARACTERÍSTICAS DE LA FÓRMULA					
	OCULTAMIENTO	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE AMPOLLAS	RESISTENCIA A LA ACUMULACIÓN DE SUCIEDAD	ADHESIÓN	NIVELACIÓN
SPEED CRYL	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
COMPETIDOR LÍDER EN TIENDAS	★★★★☆	★★★★★	☆☆☆☆☆	★★★★☆	★★★★☆
COMPETIDOR LÍDER ENTRE DISTRIBUIDORES	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆

*Los resultados son de pruebas internas y externas y pueden variar ligeramente.

AVAILABLE SHEENS BRILLOS DISPONIBLES

CODE CÓDIGO	BASE BASE	SIZES TAMAÑOS
FLAT MATE		
56-110XI	White & Pastel Blanco y pastel	1s, 5s
56-120XI	Midtone Tono medio	1s, 5s
56-140XI	Ultra Deep Ultra profundo	1s, 5s
SATIN SATINADO		
56-410XI	White & Pastel Blanco y pastel	1s, 5s
56-420XI	Midtone Tono medio	1s, 5s
56-440XI	Ultra Deep Ultra profundo	1s, 5s
SEMI-GLOSS SEMIBRILLANTE		
56-510XI	White & Pastel Blanco y pastel	1s, 5s
56-520XI	Midtone Tono medio	1s, 5s
56-540XI	Ultra Deep Ultra profundo	1s

Visit ppgpaints.com for more information.

PPG Architectural Finishes, Inc. • 400 Bertha Lamme Drive • Cranberry Twp, PA 16066
 Technical Service: 1-800-441-9695 • Architect/Specifier: 1-888-774-7732

© 2019 PPG Industries, Inc. All Rights Reserved. The PPG Logo is a registered trademark of PPG Industries Ohio, Inc.
Speed Cryl is a registered trademark of PPG Architectural Finishes, Inc. ST466584

