


Futura Smove 7555 - Ordering information
Futura Smove 7555 - Información para ordenar




Part number
Codificación



To be screw fixed
 Screw # 6 FH

De atornillar
 Tornillo # 6 CP



All Futura Models - Todos los modelos Futura	FUTURA Part Number Código FUTURA	DRAWER LENGTH (LC) LONGITUD CAJÓN (LC)	RUNNER LENGTH (LN) LONGITUD GUÍA (LN)	MINIMUM INSIDE CABINET DEPTH		MAXIMUM INSIDE CABINET DEPTH
				PROFUNDIDAD INTERNA MÍNIMA MUEBLE		PROFUNDIDAD INTERNA MÁXIMA MUEBLE
				METAL SOCKET ADAPTADOR METÁLICO	PLASTIC SOCKET ADAPTADOR PLÁSTICO	METAL/PLASTIC SOCKET ADAPTADOR METÁLICO/PLÁSTICO
	A7555/229	229 mm (9")	263 mm		266 mm (10-3/4")	282 mm (11-11/32")
	A7555/305	305 mm (12")	315 mm	326 mm (12-13/16")	330 mm (13")	365 mm (14-3/8")
	A7555/381	381 mm (15")	391 mm	403 mm (15-7/8")	407 mm (16")	442 mm (17-7/16")
	A7555/457	457 mm (18")	467 mm	479 mm (18-7/8")	483 mm (19")	518 mm (20-3/8")
	A7555/533	533 mm (21")	543 mm	555 mm (21-7/8")	559 mm (22-3/4")	594 mm (23-3/8")



CLIP PART NUMBER - CÓDIGO CLIP

A750.010 - 6 way adjustable clip - Clip regulable 6 direcciones.

A710.610 - Standard clip with vertical adjustment - Clip estándar con regulación vertical

A720.610 - Narrow drawer clip - Clip cajón estrecho

PACKAGING: 2 boxes = 100 pcs. (L)/100 pcs. (R) EMPAQUE: 2 cajas = 100 piezas (Izq.)/100 piezas (Der.)



PLASTIC SOCKET PART NUMBER - CÓDIGO ADAPTADOR PLÁSTICO

AS0755AJYD PLUG IN SOCKET - ADAPTADOR DE CONECTAR

AS0755AJND SCREW ON SOCKET - ADAPTADOR DE ATORNILLAR

AS0755NAND9 SCREW ON SOCKET FOR 9" RUNNER - ADAPTADOR DE ATORNILLAR PARA GUÍA 9"

PACKAGING: 1 box = 100 pcs.

EMPAQUE: 1 caja = 100 piezas



METAL SOCKET PART NUMBER - CÓDIGO ADAPTADOR METÁLICO

AGSKXC5 STANDARD STEEL SOCKET - ADAPTADOR ESTÁNDAR DE ACERO

AGSKXR5 NARROW STEEL SOCKET - ADAPTADOR ESTRECHO DE ACERO

PACKAGING: 1 box = 100 pcs.

EMPAQUE: 1 caja = 100 piezas