

SPEEDHIDE® PRO-EV ZERO

INTERIOR PAINT



ZERO VOC*
GOOD HIDING & COVERAGE
EXCELLENT UNIFORMITY
VINYL ACRYLIC LATEX

FEATURES & BENEFITS

- Zero VOC* & Low Odor paint is ideal for painting occupied rooms and meets the most stringent VOC regulations nationwide
- Easy application, leading to a better finished appearance than traditional zero VOC* paints
- Good hiding and coverage allows users to use less paint than traditional zero VOC* paints

CONFORMANCE STANDARDS

0 g/L VOC* compliant in all regulated areas. Green Performance Standards: GPS-1 & GPS-2. Can help earn LEED® v4 EQ Low-Emitting Materials Credit. GreenGuard Gold Certified. Meets MPI Category: 44, 44 X-Green, 53, 53 X-Green, 54, & 54 X-Green

Speedhide Pro-EV Zero Interior Latex is a durable, quality interior vinyl acrylic paint designed for new and repaint applications where speed of application is most important in both the commercial and multi-family markets. This zero VOC, low odor paint enables a space to be painted while occupied, delivering the durable product performance required. Speedhide Pro-EV Zero Interior Latex paint has good adhesion, touch-up, and application properties on walls, ceilings and trim surfaces.*

PPG SPEEDHIDE PRO EV ZERO FORMULA FEATURES

	HIDE	WASHABILITY	SCRUB RESISTANCE	TOUCH-UP
SPEEDHIDE PRO EV ZERO	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
LEADING STORE COMPETITOR	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
LEADING DEALER COMPETITOR	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★

Results are from internal and external testing and may vary slightly.

*Colorants added to this base paint may increase VOC level significantly depending on color choice.



SPEEDHIDE® PRO-EV ZERO

PINTURA PARA INTERIORES

CERO COV*

BUEN OCULTAMIENTO Y RENDIMIENTO

EXCELENTE UNIFORMIDAD

LÁTEX ACRÍLICO VINILO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- La pintura de cero COV* y poco olor es ideal para pintar habitaciones ocupadas y cumple con las normas más estrictas de COV en todo el país
- Fácil aplicación, lo que da como resultado una mejor apariencia de acabado que las pinturas tradicionales de cero COV*
- El buen ocultamiento y rendimiento permite a los usuarios usar menos pintura que las pinturas tradicionales con cero compuestos orgánicos volátiles* (COV).

ESTÁNDARES DE CONFORMIDAD

0 g/l Cumple con los COV* en todas las áreas reguladas. Estándares de rendimiento ecológico: GPS-1 y GPS-2. Puede ayudar a ganar Crédito por Materiales de Baja Emisión LEED® v4 EQ. Certificación GreenGuard Gold Cumple con la Categoría MPI: 44 44 X-Verde, 53, 53 X-Verde, 54, y 54 X-Verde.

Speedhide Pro-EV Zero Interior Latex es una pintura de vinilo acrílico para interiores duradera y de calidad, diseñada para aplicaciones nuevas y de repintado, donde la velocidad de aplicación es más importante tanto en el mercado comercial como en el multifamiliar. Esta pintura de cero COV* y poco olor permite pintar un espacio mientras está ocupado, proporcionando el rendimiento duradero requerido del producto. La pintura *Speedhide Pro-EV Zero Interior Latex* tiene buenas propiedades de adhesión, retoque y aplicación en paredes, techos y superficies de acabado.

PPG SPEEDHIDE PRO EV ZERO CARACTERÍSTICAS DE LA FÓRMULA				
	OCULTAMIENTO	FACILIDAD DE LAVADO	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	RETOQUE
SPEEDHIDE PRO EV ZERO	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
COMPETIDOR LÍDER EN TIENDAS	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
COMPETIDOR LÍDER ENTRE DISTRIBUIDORES	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★

Los resultados son de pruebas internas y externas y pueden variar ligeramente.

*Los colorantes que se añaden a esta pintura base pueden aumentar el nivel de COV de forma significativa, en función de las opciones de color.

AVAILABLE SHEENS BRILLOS DISPONIBLES

CODE CÓDIGO	BASE BASE	SIZES TAMAÑOS
FLAT MATE		
12-110XI	White & Pastel Blanco y pastel	1s, 5s
12-120XI	Midtone Tono medio	1s, 5s
12-140XI	Ultra-Deep Ultra profundo	1s, 5s
EGGSHELL PORCELANA TRANSLÚCIDA		
12-310XI	White & Pastel Blanco y pastel	1s, 5s
12-320XI	Midtone Tono medio	1s, 5s
12-340XI	Ultra-Deep Ultra profundo	1s, 5s
SEMI-GLOSS SEMIBRILLANTE		
12-510XI	White & Pastel Blanco y pastel	1s, 5s
12-520XI	Midtone Tono medio	1s, 5s
12-540XI	Ultra-Deep Ultra profundo	1s, 5s
PRIMER IMPRIMADOR		
12-900XI	White Blanco	1s, 5s

Visit ppgpaints.com for more information.

PPG Architectural Finishes, Inc. • 400 Bertha Lamme Drive • Cranberry Twp, PA 16066
 Technical Service: 1-800-441-9695 • Architect/Specifier: 1-888-774-7732

© 2019 PPG Industries, Inc. All Rights Reserved. The PPG Logo is a registered trademark of PPG Industries Ohio, Inc.
Speedhide is a registered trademark of PPG Architectural Finishes, Inc. ST466584

