

SPEEDHIDE® ZERO

INTERIOR PAINT



ZERO VOC* & LOW ODOR
GOOD HIDING & COVERAGE
RESISTS MOLD & MILDEW
ON THE DRY PAINT FILM
EXCELLENT UNIFORMITY

FEATURES & BENEFITS

- Good hiding power and coverage requires less material than traditional zero VOC paints
- Good touch-up reduces the amount of rework
- User friendly for spray and backroll as well as brush and roller applications
- 0 g/L VOC* - Meets the most stringent VOC regulations nationwide

*Colorants added to this base paint may increase VOC level significantly depending on color choice.

CONFORMANCE STANDARDS

0 g/L VOC compliant in all regulated areas. Greenguard Gold Certified. Can help earn LEED® v4 EQ Low-Emitting Materials Credit. Meets Green Performance Standards GPS-1 & GPS-2. Meets MPI Category: 44, 44 X-Green, 50, 50 X-Green, 52, 52 X-Green, 53, 53 X-Green, 54, 54 X-Green, 143, 143 X-Green, 147, 147 X-Green, 149, 149 X-Green.

SPEEDHIDE Zero Interior Latex is a professional grade zero-VOC* interior vinyl acrylic formulated to meet the performance requirements of professional applicators. This paint is ideal for painting in occupied spaces while delivering durable product performance due to its zero-VOC* and low-odor. *SPEEDHIDE* Zero Interior Latex provides good hide, touch-up, application, and antimicrobial properties that resist mold and mildew stains on the dry paint film. This product is recommended for interior walls, ceilings, and trim where a uniform finish is desirable.

PPG SPEEDHIDE ZERO FORMULA FEATURES

	HIDE	WASHABILITY	SCRUB RESISTANCE	TOUCH UP	LEVELING
<i>SPEEDHIDE</i> ZERO	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆
LEADING STORE COMPETITOR	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆
LEADING DEALER COMPETITOR	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★☆

Results are from internal and external testing and may vary slightly.

*Colorants added to this base paint may increase VOC level significantly depending on color choice.



SPEEDHIDE® ZERO

PINTURA PARA INTERIORES

CERO CONTENIDO DE COMPUESTOS
ORGÁNICOS VOLÁTILES* (COV) Y OLOR SUAVE

BUEN OCULTAMIENTO Y RENDIMIENTO

RESISTEN EL MOHO Y LOS HONGOS
EN LA PELÍCULA DE PINTURA SECA

EXCELENTE UNIFORMIDAD

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- El buen poder de ocultamiento y rendimiento requiere menos material que las pinturas tradicionales con cero COV
- El buen retoque reduce la cantidad de trabajo de repaso
- Fácil de usar para aplicaciones de rociado y de contrarrodillo, así como para aplicaciones con brocha y rodillo
- 0 g/L de COV* - Cumple con las normas más estrictas de COV en todo el país

*Los colorantes que se añaden a esta pintura base pueden aumentar el nivel de COV de forma significativa, en función de las opciones de color.

ESTÁNDARES DE CONFORMIDAD

0 g/l Cumple con los COV en todas las áreas reguladas. Certificación GreenGuard Gold Puede ayudar a ganar Crédito por Materiales de Baja Emisión LEED® v4 EQ. Cumple con los estándares de rendimiento ecológico GPS-1 y GPS-2. Cumple con la Categoría MPI: 44 44 X-Verde, 50, 50 X-Verde, 52, 52 X-Verde, 53, 53 X-Verde, 54, 54 X-Verde, 143, 143 X-Verde, 147, 147 X-Verde, 149, 149 X-Verde

SPEEDHIDE Zero Interior Latex es un vinilo acrílico para interiores de grado profesional con cero COV* formulado para cumplir con los requisitos de rendimiento de los aplicadores profesionales. Esta pintura es ideal para pintar en espacios ocupados a la vez que ofrece un rendimiento duradero del producto gracias a su poco olor y a su cero COV*. *SPEEDHIDE* Zero Interior Latex proporciona buenas propiedades de ocultamiento, retoque, aplicación y antimicrobianas que resisten las manchas de moho y hongos en la película de pintura seca. Este producto se recomienda para todas las paredes interiores, techos y guarniciones en donde se desea un acabado uniforme.

PPG SPEEDHIDE ZERO CARACTERÍSTICAS DE LA FÓRMULA

	OCULTAMIENTO	FACILIDAD DE LAVADO	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	RETOQUE	NIVELACIÓN
<i>SPEEDHIDE</i> ZERO	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆
COMPETIDOR LÍDER EN TIENDAS	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆
COMPETIDOR LÍDER ENTRE DISTRIBUIDORES	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★☆

Los resultados son de pruebas internas y externas y pueden variar ligeramente.

*Los colorantes que se añaden a esta pintura base pueden aumentar el nivel de COV de forma significativa, en función de las opciones de color.

AVAILABLE SHEENS BRILLOS DISPONIBLES

CODE CÓDIGO	BASE BASE	SIZES TAMAÑOS	CODE CÓDIGO	BASE BASE	SIZES TAMAÑOS
FLAT MATE			SATIN SATINADO		
6-4110XI	White & Pastel Blanco y pastel	1s, 5s	6-4410XI	White & Pastel Blanco y pastel	1s, 5s
6-4120XI	Midtone Tono medio	1s, 5s	6-4420XI	Midtone Tono medio	1s, 5s
6-4140XI	Ultra-Deep Ultra profundo	1s, 5s	6-4440XI	Ultra-Deep Ultra profundo	1s, 5s
EGGSHELL PORCELANA TRANSLÚCIDA			SEMI-GLOSS SEMIBRILLANTE		
6-4310XI	White & Pastel Blanco y pastel	1s, 5s	6-4510XI	White & Pastel Blanco y pastel	1s, 5s
6-4320XI	Midtone Tono medio	1s, 5s	6-4520XI	Midtone Tono medio	1s, 5s
6-4340XI	Ultra-Deep Ultra profundo	1s, 5s	6-4540XI	Ultra-Deep Ultra profundo	1s, 5s
PRIMER IMPRIMADOR					
6-4900XI	White Blanco	1s, 5s			

Visit ppgpaints.com for more information.

PPG Architectural Finishes, Inc. • 400 Bertha Lamme Drive • Cranberry Twp, PA 16066
Technical Service: 1-800-441-9695 • Architect/Specifier: 1-888-774-7732

© 2019 PPG Industries, Inc. All Rights Reserved. The PPG Logo is a registered trademark of PPG Industries Ohio, Inc. Speedhide is a registered trademark of PPG Architectural Finishes, Inc. ST466584

